



AL3030



AL3015

## Manuel technique

### Instructions de montage

**AL3030** Boîtier en ABS\* noir


**AL3015** Boîtier en métal chromé, LED bleue

### Caractéristiques

Le compartiment des piles intégré dispose d'une tige coulissante et est situé en bas de l'unité d'entrée. La longueur du câble est environ 30 cm.

### MESURES / MONTAGE

Le diamètre du trou pour le câble doit être au moins 9 mm et 12 mm au maximum. Le trou doit être émorfilé pour éviter d'endommager le câble.



Vissez les deux adaptateurs de montage avec les 2 vis M4 (vissé à la main). Glissez le câble dans le trou et fixez l'unité d'entrée aux adaptateurs de montage. L'arrière doit poser à plat sur la porte du coffre. Contrôlez l'entrée de câbles, puis poussez le clavier de haute en bas jusqu'à ce qu'il est fixée.

**Après le clavier n'est plus démontable!**

Connectez la pile au clip de piles. N'utilisez que des nouveaux 9V Alcaline Duracell / Procell, ou Energizer piles.

***Cette instruction d'installation fait partie de la certification VdS/A2P et doit être strictement respectée.***

\*Acrylonitrile butadiène styrène, ou ABS, (formule chimique C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>·C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>·C<sub>3</sub>H<sub>3</sub>N) est un matériel courant thermoplastique pour fabriquer des pièces dures en plastique.